

# 尿素用泵

箱中袋用泵（电池式、电动式）Ad AUTO

## Ad-3系列

适用于从箱中袋中补充的便利泵



BIB安装示意图



- 优点**
  - 轻轻便、简单、易于补充
  - 无需抬起BOX
  - 使用2节1号电池可分装约26箱
- 特点**
  - 有电池、100V的两种类型
  - 附带2.5米软管（软管不可延长）
  - 附带直喷枪
  - ※ 无自动停止功能

①防干燥盖



电动隔膜泵

## EV(Ad)系列

适用于货车、建筑机械、农业机械  
大型车辆的补充



EV-100Ad

EV-12 (24) Ad

- 优点**
  - 附带软管接头，只需插入软管（推荐软管内径φ19）
  - 树脂材质，轻便紧凑
- 特点**
  - 隔膜泵式
  - 内置热保护器，安全可靠



电池式泵套装

## AdBOX

24V电池式泵组件  
可由重型机械电力驱动运行



- 优点**
  - 推车式，易于搬运
  - 可由重型机械或汽车电池供电

- 特点**
  - 隔膜泵式
  - 泵、过滤器、DC电缆（10m）、可自动停止喷枪收纳于同一BOX内



油桶搬运推车

## TORRY-D

最适合搬运油桶  
大车轮，移动轻松！



使用示意图

- 优点**
  - 大车轮，油桶搬运更轻松
  - 防倒锁，搬运更安全

- 特点**
  - 尺寸为全长851×全宽760×全高1070（mm）
  - 重量为20kg，材质为钢铁，即使在恶劣工地环境下也具有极高耐久性



具备小票打印功能的尿素加注机

## SSD-25Ad

可根据使用者的需求按需补给  
像内置储液罐的补给设备一样，方便进行用量管理



①大尺寸液晶屏幕

边加注边可确认液体量的大屏幕型号可确认当前时间、预设值、实际加注量

②一键式电子钥匙

通过已注册用户的磁性钥匙，可实现快速登录（选配件）



③简便的运用管理

可按使用者或时间段打印收据和报告便于每月统计及用量管理



④附带便利的可自动停止和预设功能

附带可自动停止喷枪加满后自动停止可设定排出量

可通过专用软件导入至PC

若另购软件与管理钥匙，即可将使用数据导入至PC（选配件）




想要进行使用量管理

现状·问题

- ❑ 无自动停止功能，容易溢出
- ❑ 无法管理具体使用量

以往的管理方式



改善示例

只取出设定量，避免浪费  
可进行使用量管理

改善环境

降低运营成本



### Ad-3 / EV / Ad-BOX / SSD-25Ad系列规格表

□ 尿素

No.	1	2	3	4	5	6	7
图片							
型号	Ad-3	Ad-3-100	EV-100Ad	EV-12Ad	EV-24Ad	AdBOX	SSD-25Ad
容器	袋中袋包装(BIB)			-			
使用液体	尿素						
驱动源	1号干电池2节 ※1	100V		12V	24V		100V
额定时间(分钟)	-		5分钟(自动停止功能)		20		
最大排出量(1cP时/L/min)	5	9	26	25		28	
最大扬程(m)	1.5			6			
附件	电源线(m)	-	4	2		10	2.7
	喷枪	直喷			-		可自动停止喷枪 ATNH-20Ad
	软管材质(内径×长度)	耐油橡胶软管(Φ15×2.5m)			无推荐(Φ19)		耐油橡胶软管 吸入(Φ19×2m) 排出(Φ19×6m)
材质	机身·喷枪	HDPE(高密度聚乙烯) PP/SUS			PP·SUS		
	密封圈	NBR			NBR/EPDM		FKM/NBR/EPDM
重量(kg)	0.4	0.7	3.6		16	57.6	

※外观如有变更，恕不另行通知。※1 Ad-3（仅限干电池）可使用的温度范围为5~40℃。